



Emballage flexible Doypack 1000 ml

Zone de sécurité : 5 mm (sur chaque face et de chaque côté)
Placez les éléments importants dans cette zone (Logo, texte, ...)

Format final

Format final de l'impression que vous recevrez.

Fond perdu : 8 mm (en haut / en bas) / 2 mm (à gauche / à droite)

Etirez vos arrières plans (fonds, photos, ...) jusqu'à cette zone.
Grâce à ce débord, il n'y a pas de risques d'avoir un liseré blanc après la découpe.

Ligne de pliage

Ces lignes servent de repères pour le pliage du sachet.



Zone non visible

Cette partie ne sera pas visible.



Zone de soudure / ouverture

Ne créez ici qu'un arrière plan.



Ligne de déchirure

Ces lignes servent de repères pour l'ouverture du sachet.

Zip / fermeture autogrippante (en option)

Astuce :

Fichier à fournir en CMJN (pas de RVB) et vectorisez les polices.



Pensez à bien supprimer les éléments du gabarit avant enregistrement de votre fichier

recto

verso