



Emballage flexible Doypack 250 ml

Zone de sécurité : 5 mm (sur chaque face et de chaque côté)
Placez les éléments importants dans cette zone (Logo, texte, ...)

Format final
Format final de l'impression que vous recevrez.

Fond perdu : 8 mm (en haut / en bas) / 2 mm (à gauche / à droite)
Étirez vos arrières plans (fonds, photos, ...) jusqu'à cette zone.
Grâce à ce débord, il n'y a pas de risques d'avoir un liseré blanc après la découpe.

Ligne de pliage
Ces lignes servent de repères pour le pliage du sachet.

Zone non visible
Cette partie ne sera pas visible.

Zone de soudure / ouverture
Ne créez ici qu'un arrière plan.

Ligne de déchirure
Ces lignes servent de repères pour l'ouverture du sachet.

Zip / fermeture autogrippante (en option)

Astuce :
Fichier à fournir en CMJN (pas de RVB) et vectorisez les polices.



Pensez à bien supprimer les éléments du gabarit avant enregistrement de votre fichier

recto

verso